



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 40/4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	222060 40/4
GTIN	4960664712526
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinația dintre muchiile așchietoare convexe și unghiul de așezare reduce forța de așchiere și minimizează tendința de vibrare.

#### Aplicație:

Pentru creșterea productivității la frezarea frontală, a buzunarelor și canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forțelor așchietoare reduse.

### Descriere tehnică

Filet de prindere M	M16
Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	23 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	1,5 mm

Adâncime maximă de tăiere $a_{p,max}$ la geometrie LD	3,5 mm
Ø tăişului $D_c$	40 mm
Număr de dinți Z	4
Răcire interioară	da
Lungime de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	22,4 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	63 mm
Unghi de aşezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,92 grad
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	78 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Şurub de strângere	229717
--------------------	--------