

**X.LT...ER-D41, X500, Dimensiune plăcuță amovibilă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221938 12
GTIN	4059782506138
Clasa articolului	28F

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLT120508-ER-D41
Rază de programare la $a_{p \max}$	2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	X500
Materialul sculei	Carbura
Avans $f_z$ per dinte	0,15 - 1 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		