


**Garant****RDHX 1604 MOT, HB735, Tip: UNI**

## Date comandă

Numărul de comandă	212309 UNI
GTIN	4045197601933
Clasa articolului	21A

## Descriere

**Execuție:**

**Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.**

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RDHX 1604 MOT

Tip: UNI

## Descriere tehnică

Tip	UNI
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDHX 1604 MOT
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB735
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	255 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	180 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		