

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 42/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212015 42/4
GTIN	4062406587567
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p\max} = 6,0 \text{ mm.}$

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₁ h6	17 mm
Frezare circulară a găurii a _p	4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.1204M0T
Răcire interioară	da
Filet de prindere M	M16
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	72 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Lungimea totală L_{ges}	42 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Număr de dinți Z	4
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	26,94 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,79 grad
\varnothing tăișului D_c	42 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	219878 3