



Freză pentru avansuri foarte mari MFH Harrier, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	222060 32/3
GTIN	4960664712489
Clasa articolului	250

Descriere

Descriere:

Scula pentru avansuri foarte mari MFH Harrier permite durate scurte de prelucrare datorită valorilor ridicate ale avansului la adâncimi mari de tăiere. Combinația dintre muchiile așchietoare convexe și unghiul de așezare reduce forța de așchiere și minimizează tendința de vibrare.

Aplicație:

Pentru creșterea productivității la frezarea frontală, a buzunarelor și canalelor. Adâncimile mari de prelucrare la frezarea de pătrundere nu constituie nicio problemă datorită forțelor așchietoare reduse.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SOMT..
Filet de prindere M	M16
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø D ₃	15 mm
Lungimea totală L _{ges}	40 mm
Ø tăișului D _c	32 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	1,5 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10

Adâncime maximă de tăiere $a_{p,max}$ la geometrie LD	3,5 mm
Număr de dinți Z	3
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	14,4 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	47 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,43 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	62 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229717
--------------------	--------