

Garant**GARANT Master Tap INOX Tarod de mașină, DLC, M: M20****Date comandă**

Numărul de comandă	134260 M20
GTIN	4067263830443
Clasa articolului	111

Descriere**Execuție:**

Tarod de înaltă performanță, special conceput pentru **aluminiu și aliaje neferoase**. **Pasul dinamic de rotație** al canelurilor de prindere asigură **evacuarea optimă a așchiilor și fiabilitatea procesului**.

- **Material de așchiere HSS-E-PM – pentru stabilitate maximă a muchiei așchiitoare.**
- **Strat DLC ultraneted pentru rezistență la uzură și pentru prevenirea sudării la rece.**
- **Pas dinamic de rotație a canelurilor de fixare.**
- **Forma scurtă de tăiere E.**

Descriere tehnică

Standard	Normă de fabricație
Lungimea totală L	155 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Tip de filet	M
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D _s	16 mm
Pas filet	2,5 mm
Pătrat coadă □	12 mm
Ø găurii de centrare	17,5 mm
Materialul sculei	HSS E PM
Adâncimea filetului	60 mm

Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Ø Filet	20 mm
Strat de acoperire	DLC
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	E
Unghiul elicei	45 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Inel colorat	galben
Serie	Master Tap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	recomandat	35 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Alu > 10% Si	recomandat		
PMMA Acryl	indicat în anumite condiții	20 m/min	N
PA 66	indicat în anumite condiții	18 m/min	N
PEEK	recomandat	18 m/min	N
Cu	recomandat	18 m/min	N
CuZn	recomandat		

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	recomandat