

Garant
GARANT Master Tap Alu tarozi de mașină pentru găuri înfundate, DLC, MF: 5X0,5

Date comandă

Numărul de comandă	132810 5X0,5
GTIN	4067263830085
Clasa articolului	11I

Descriere
Execuție:

Tarod de înaltă performanță, special conceput pentru **aluminiu și aliaje neferoase**. **Caneluri lungi pentru așchii** și lungimi ale gâtului pentru **adâncimi utilizabile ale filetului de până la 4xD**.

- **Material de așchiere HSS-E-PM – pentru stabilitate maximă a muchiei așchietoare.**
- **Strat DLC ultraneted pentru rezistență la uzură și pentru prevenirea sudării la rece.**
- **Geometrie extra lungă a spațiului așchiilor.**

Descriere tehnică

Adâncimea filetului	20 mm
Lungimea totală L	70 mm
Pătrat coadă □	2,7 mm
Ø găurii de centrare	4,5 mm
Materialul sculei	HSS E PM
Număr de dinți Z	3
Dimensiunea filetului	M5×0,5
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	0,5 mm
Ø cozii D _s	3,5 mm
Ø Filet	5 mm

Tip de filet	MF
Standard	Normă de fabricație
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Strat de acoperire	DLC
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 4xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	galben
Serie	Master Tap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	recomandat	35 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	32 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	20 m/min	N
PMMA Acryl	indicat în anumite condiții	20 m/min	N
PA 66	indicat în anumite condiții	18 m/min	N
PEEK	recomandat	18 m/min	N
Cu	recomandat	18 m/min	N
CuZn	recomandat	25 m/min	N
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă	recomandat
Umiditate minimă	recomandat