

Garant
Freze din carbură HPC, TiAlN, Ø DC: 8mm

Date comandă

Numărul de comandă	203212 8
GTIN	4045197641007
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

GARANT Diabolo 70: Substrat special din carbură cu rezistență la rupere extrem de ridicată și în același timp cu rezistență deosebită la uzură pentru siguranța optimă a procesului. Strat de acoperire High-Tech inovator, nanocristalin, pentru frezare dură până la 70 HRC. Recomandată pentru frezare continuă la execuția sculelor și a matrițelor. Ref. 2 – 5: Unghi de degajare $\alpha = 15^\circ$.

Toleranță:

- Ø nominal: $D_c \leq \text{Ref. 12: } 0 / -0,02 \text{ mm};$
- Ø nominal: $D_c \text{ de la Ref. 16: } 0 / -0,03 \text{ mm}.$

Aplicație:

Datorită **geometriei speciale** se utilizează în materiale călite de la 60 HRC până la 70 HRC.

Pentru frezare pe contur pentru finisare.

(Frezare frontală doar la adâncimi de așchiere mici.)

Notă:

Pentru materiale $> 65 \text{ HRC: } a_e = 0,02 \times D.$

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	8 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 70 \text{ HRC}$	0,025 mm
Număr de dinți Z	6
Ø cozii D_s	8 mm
Lungimea totală L	64 mm
Lungimea tăişului L_c	19 mm

Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	0 / -0,02
Unghiul elicei	45 grad
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roșu
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	145 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	80 m/min	H
Oțel < 70 HRC	recomandat	75 m/min	H
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------