

**Garant****Freze din carbură DIN 6535 HA, TiAlN, Ø e8 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203440 8
GTIN	4045197119452
Clasa articolului	11X

**Descriere****Execuție:**

**Stabilitate ridicată și funcționare extrem de silențioasă datorită execuției cu minim 6 dinți. Unghi de așezare dublu detalonat prin ascuțire.**

**Aplicație:**

**Pentru frezarea de finisaj pe contur.**

**Descriere tehnică**

Lățimea teșiturii la 45°	0,05 mm
Avans $f_z$ pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,063 mm
Ø tăişului $D_c$	8 mm
Număr de dinți $Z$	6
Ø de degajare $D_1$	7,8 mm
Lungime activă $L_1$ incl. degajare	24 mm
Ø cozii $D_s$	8 mm
Lungimea totală $L$	63 mm
Lungimea tăişului $L_c$	19 mm
Direcția de așchiere	orizontal
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	e8
Unghiul elicei	45 grad

Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	N
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	0,1×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	600 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	400 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	95 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	85 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	65 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Aer **servicii** indicat în anumite condiții

Coadă Tip HB

129100 HB