

Garant**ZCMX 070304, Categorie: HBZ025**

Date comandă

Numărul de comandă	268439 HBZ025
GTIN	4067263802280
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

Descriere tehnică

Avans f găurire	0,03 - 0,12 mm
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 210 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	P
Avans f strunjire	0,1 - 0,3 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBZ025
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 070304
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
recomandat pentru Ø sculei D _c	14 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire