

Garant**ZCMX 070302, Categorie: HBZ310****Date comandă**

Numărul de comandă	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Clasa articolului	21E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Aplicația principală	N
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 130404
Strat de acoperire	PVD
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	HBZ310
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Avans f găurire	0,03 - 0,3 mm
Avans f strunjire	0,05 - 0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	14 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire