

Garant**ZCMX 070304, Categorie: HBZ030**

Date comandă

Numărul de comandă	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat mai dur pentru o durabilitate mai mare, cu strat de acoperire CVD mai subțire. Special pentru aplicații de strunjire plană și longitudinală.

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HBZ030
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Avans f găurire	0,03 - 0,12 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 200 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 070304

Rază la colț	0,4 mm
Avans f strunjire	0,1 - 0,3 mm
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	Carbură
recomandat pentru Ø sculei D _c	14 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire