

Garant**GARANT Master eco Cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250002 20/12
GTIN	4067263121138
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Lungime cap L ₁	30 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 8
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	259031 49
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Serie	Master Eco
Cod ISO Suport	DCLNR/L 2020H12
Lungimea totală L	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărime coadă	20 mm

Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 22
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire

Accesorii

Șurub pentru portplăcuță Tip 8	259027 8
Unitate cu gheară Tip 22	259036 22
Portplăcuță Tip 49	259031 49