

Garant**Cheie dinamometrică electronică / cheie pentru unghiul de rotație, Momentul maxim de torsiune: 850Nm****Date comandă**

Numărul de comandă	655013 850
GTIN	4067263290520
Clasa articolului	61D

Descriere**Execuție:**

- **Afișaj:** Afișaj mare, luminos cu contrast puternic, cu imagine stabilă, de 2,8 inch, TFT, cu scală dublă. Cu afișaj pentru baterie și pentru spațiul de stocare. Momentul și unghiul de rotație sunt vizibile simultan.
- **Afișaj:** Peak (valoare maximă) și Track (sincron).
- **Moduri:** afișare moment de rotație; declanșare moment de rotație; declanșare unghi de rotație; declanșare moment de rotație cu monitorizare unghi de rotație; declanșare unghi de rotație cu monitorizarea momentului de rotație. Pot fi programate până la 100 de îmbinări individuale. Îmbinările recurente se combină pentru a forma o secvență (până la 10 secvențe, fiecare cu până la 10 îmbinări). Situațiile de înșurubare și secvențele de lucru pot fi programate pe cheie.
- **Spațiu de stocare:** 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (incl. dată și oră).
- **Ieșire de date:** Posibil cu USB-C. Datele pot fi exportate ca fișier csv.
- **Protecția cu parolă:** poate fi folosită ca protecție împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) și pentru asigurarea înșurubărilor și a planurilor de execuție. De asemenea, se setează astfel încât o lucrare ulterioară, în cazul strângerii incorecte a șurubului, să se poată realiza doar după introducerea parolei.
- **Semnalele de avertizare sunt tactile (prin vibrații), optice (modificarea culorii pe afișaj, cu o bună vizibilitate din orice poziție, inel 360° LED cu „funcție de semafor”) și acustice (buzzer, bip). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare tactile și acustice pot fi dezactivate în funcție de preferințe.**
- **Introducere simplă a dimensiunilor:** Pentru scule cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea complexă cu formule.
- **Clasa de protecție IP40**
- **Mânerul din două componente al cheilor dinamometrice/ pentru unghi de rotație asigură o ergonomie specială și un grad ridicat de transmitere a forței.**
- **Rezistent la uleiuri, unsori, carburanți, lichide de frână și Skydrol.**

- **Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.**
- **Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului standard.**
- **Afișarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină și dată de calibrare.**
- **Reamintire a necesității de calibrare după numărul de solicitări.**
- **Unitate de măsură: Nm, lbfft, lbt·in.**

cu chei cu clichet de comutare montate fix.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precizie:

Moment de rotație: În sensul acelor de ceasornic $\pm 2\%$, în sens contrar acelor de ceasornic $\pm 3\%$.

Unghi de răsucire: $\pm 1^\circ$ pentru intervalul de măsurare de până la 100° , $\pm 1\%$ pentru intervalul de măsurare de la 100° .

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Livrare:

Cablu de date USB-C, adaptor cu clichet (reversibil) cu extractor, 1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6V / 3400 mAh (încărcabil direct la sculă prin fișa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Livrare:

Cablu de date USB-C, adaptor cu clichet (reversibil) cu extractor, 1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6V / 3400 mAh (încărcabil direct la sculă prin fișa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.

Notă:

Acumulatori suplimentare recomandate disponibile la Cod 081574 Ref. 3500. Încărcător pentru 4 acumulatori disponibil opțional la: 081590 Ref. 4ULTRA.

Descriere tehnică

Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață USB
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Standard	DIN EN ISO 6789
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [l_3]	1141 mm

Pătrat de antrenare	3/4 inch
Datele pot fi protocolate	da
Intervalul momentului de torsiune	1505 - 7523 lbfin
Citire comutabilă	Nm
Citire comutabilă	lbfin
Citire comutabilă	lbfft
Precizie de măsurare a unghiului de rotație	±1 %
Intervalul momentului de torsiune	170 - 850 Nm
Feedback	de indicare
Calibrarea	O5
Calibrarea	O3
Procedeu de măsurare	Unghi de rotație
Procedeu de măsurare	Moment de rotație
Setarea valorii de declanșare	digital, reglabil
Rezoluție	0,1 Nm
Precizie de măsurare a unghiului de rotație	±1 grad
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tensiune nominală	3,6 V
Număr de acumuloare incluse	1
Diagonală afișaj	2,8 inch
Momentul maxim	850 Nm
Capacitate acumulator	3,4 Ah
Intervalul momentului de torsiune	125 - 627 lbfft
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±3 %
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±2 %
Tip acumulator	Litiu-Ion
Rezoluție unghiulară	0,1 grad
Greutate	4200 g
Tehnică de măsurare	electronic

Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Afișaj	digital
Semnal de declanșare	optic
Semnal de declanșare	acustic
Semnal de declanșare	tactil
Formă de conectare	Pătrat de antrenare (clichet)
Direcția de strângere	Strângere pe dreapta și pe stânga
Lungimea totală L	1226 mm
Principiu de declanșare	Motor vibrator
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare Cheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți Momentul maxim 1000/2 Nm	020030 1000/2
Calibrare DAkkSCheie dinamometrică cu deschidere pe ambele părți Moment de torsiune maxim 1000/2 Nm	020040 1000/2

Accesorii

Celulă de acumulator Li-Ion, reîncărcabilă Capacitate 3500 mAh	081574 3500
Set de piese de schimb pentru clicheți Pătrat de antrenare 3/4 inch	655556 3/4