

Garant**CNMG 160612, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160612 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Strat de acoperire	acoperit
Sfârâmător de așchii	VM
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	1,2 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7130-2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire