


Garant**CNMG 09T308, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T308 HB7130-2 Categorie: HB7130-2
Sfârâmător de aşchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T308
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,3 - 2,5 mm
Sfărâmatore de așchii	VS
Categorie	HB7130-2
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire