

Garant
KNUX 160410R, Categorie: HB7130-2


Date comandă

Numărul de comandă	251036 HB7130-2
GTIN	4067263330226
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160410R HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VM

Sfârâmător de așchii: 2,2 mm

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm

 Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfârâmător de așchii	2,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M
Categorie	HB7130-2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Rază la colț	1 mm
Condiție de tăiere	continuuă
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire