

Garant**KNUX 160405L, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	251032 HB7130-2
GTIN	4067263342038
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160405L HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VM

Sfărâmător de așchii: 2,2 mm

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Sfărâmător de așchii	2,2 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Aplicația principală	M
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire