

**Garant****KNUX 160410L, Categorie: HB7130-2**

## Date comandă

Numărul de comandă	251038 HB7130-2
GTIN	4067263330233
Clasa articolului	21G

## Descriere

KNUX 160410L HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VM

Sfărâmător de așchii: 2,2 mm

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mmAvans  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min

## Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7130-2
Avans $f$	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	VM
Sfărâmător de așchii	2,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	M

Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	carbură
Rază la colț	1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410L
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire