

**Garant****SNMG 120412, Categorie: HB7130-2**

## Date comandă

Numărul de comandă	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 120412 HB7130-2 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VM

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min

## Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	1,2 mm
Sfărâmător de așchii	VM
Categorie	HB7130-2
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire