


Garant**SNMG 120408, Categorie: HB7130-2**

Date comandă

Numărul de comandă	251144 HB7130-2
GTIN	4067263330240
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7130-2 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB7130-2
Sfărâmător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 270 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 270 m/min
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VS

Categorie	HB7130-2
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tăișuri	8
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire