

**Garant****TNMG 160408, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TNMG 160408 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Sfârâmător de așchii	VS
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Categorie	HB7130-2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire