

**Garant****CCMT 09T308, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260060 HB7130-2
GTIN	4067263290896
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CCMT 09T308 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7130-2
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sfârâmător de așchii	VS

Numărul de schimbări / tășuri	2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire