

Garant**CC.T 09T302, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T302 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans f: 0,1 - 0,4 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmător de așchii	VM

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT09T302
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 m/min
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7130-2
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire