

**Garant****RC.X 1204, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260650 HB7130-2
GTIN	4067263290957
Clasa articolului	21G

**Descriere**

RC.X 1204 HB7130-2 Sfărâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avans f: 0,1 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 240 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	VM
Toleranță	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 240 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RCMX 1003
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Materialul sculei	carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Categorie	HB7130-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire