


**Garant****SCMT 120408, Categorie: HB7130-2**

## Date comandă

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260750 HB7130-2 |
| GTIN               | 4067263290971   |
| Clasa articolului  | 21G             |

## Descriere

SCMT 120408 HB7130-2 Rază la colț: 0,8 mm  
Categorie: HB7130-2  
Sfărâmător de așchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min

## Descriere tehnică

|   |                  |
|---|------------------|
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare         |
| Categorie                                     | HB7130-2         |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 4                |
| Materialul sculei                             | Carbură          |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 80 - 270 m/min   |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,3 mm/rot |
| Strat de acoperire                            | acoperit         |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SCMT 120408                        |
| Condiție de tăiere        | ușor întrerupt                     |
| Aplicația principală      | M                                  |
| Sfărâmător de așchii      | VS                                 |
| Adâncime de tăiere $a_p$  | 0,2 - 1,5 mm                       |
| Rază la colț              | 0,8 mm                             |
| Tip produs                | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |