

**Garant****TCMT 110208, Categorie: HB7130-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Clasa articolului	21G

**Descriere**

TCMT 110208 HB7130-2 Categorie: HB7130-2

Sfărâmător de așchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 270 m/min**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	VS
Numărul de schimbări / tășuri	3
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 270 m/min
Materialul sculei	carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110208
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7130-2
Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire