


Garant**CNMG 09T304, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	250050 HB7140-2
GTIN	4067263290568
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 09T304 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2,5 mm
Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2,5 mm
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 09T304
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M

Sfârâmător de așchii	VS
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire