

**Garant**
**CNMG 120408, Categorie: HB7140-2**


### Date comandă

Numărul de comandă	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 120408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
 Sfărâmător de așchii: VG  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
 Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 170 m/min

### Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	VG
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 170 m/min

Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire