

**Garant****CNMG 120412, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CNMG 120412 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de aşchii: VG  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 170 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	M
Sfârâmător de aşchii	VG
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 170 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire