


Garant**CNMG 120416, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	250328 HB7140-2
GTIN	4067263314998
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 120416 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmător de aşchii: VG
Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 6 mm
Avans f : 0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 170 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Rază la colț	1,6 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Aplicația principală	M

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 6 mm
Materialul sculei	carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 170 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	4
Sfărâmător de așchii	VG
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire