

**Garant****DNMG 150608, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250660 HB7140-2
GTIN	4067263315063
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150608 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de aşchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Materialul sculei	carbură
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Categorie	HB7140-2
Sfărâmtător de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	M
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire