

**Garant****DNMG 150604, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	250658 HB7140-2
GTIN	4067263315056
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DNMG 150604 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de aşchii: VS  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	M
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Strat de acoperire	acoperit
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Categorie	HB7140-2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Materialul sculei	carbură
Sfărâmător de așchii	VS
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire