

**Garant****TNMG 160404, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Sfârșământor de așchii	VS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	HB7140-2
Numărul de schimbări / tășuri	6
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire