


Garant**SNMG 120408, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120408 HB7140-2 Rază la colț: 0,8 mm
Categorie: HB7140-2
Sfărâmător de așchii: VS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-2
Sfărâmător de așchii	VS

Numărul de schimbări / tășuri	8
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire