

**Garant****TNMG 160408, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Clasa articolului	21G

### Descriere

TNMG 160408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

### Descriere tehnică

Categorie	HB7140-2
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	acoperit
Avans $f$	0,1 - 0,4 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6

Sfârâmător de așchii	VS
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire