

**Garant****TNMG 160408, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Clasa articolului	21G

### Descriere

TNMG 160408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

Avans f: 0,2 - 0,5 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

### Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7140-2
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de aşchii	VM
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire