

Garant**VNMG 160408, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Clasa articolului	21G

Descriere

VNMG 160408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7140-2
Materialul sculei	Carbură
Sfârâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M

Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Toleranță	M
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire