

Garant**WNMG 080408, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	M
Sfârâmător de aşchii	VS
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	6
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7140-2
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,8 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire