


**Garant****WNMG 080408, Categorie: HB7140-2**

### Date comandă

Numărul de comandă	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Clasa articolului	21G

### Descriere

WNMG 080408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de aşchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	carbură
Aplicația principală	M

Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7140-2
Numărul de schimbări / tășuri	6
Sfărâmător de așchii	VM
Toleranță	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire