

Garant**WNMG 080412, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	252072 HB7140-2
GTIN	4067263315445
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080412 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	VM
Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	6

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Materialul sculei	carbură
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire