

**Garant****CC.T 09T302, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 09T302 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmtător de aşchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Materialul sculei	carbură
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Aplicația principală	M
Categorie	HB7140-2
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfărâmător de așchii	VS
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire