


Garant**WNMG 080404, Categorie: HB7140-2**

Date comandă

Numărul de comandă	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Clasa articolului	21G

Descriere

WNMG 080404 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmtor de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Sfârâmtor de așchii	VM
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min

Aplicația principală	M
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7140-2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire