

**Garant****CC.T 060204, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 060204 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Categorie	HB7140-2
Strat de acoperire	acoperit
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT060204
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	VS
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire