

Garant**CC.T 060202, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Rază la colț	0,2 mm
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7140-2
Strat de acoperire	acoperit

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	carbură
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire