

Garant**CCMT 120408, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260066 HB7140-2
GTIN	4067263315520
Clasa articolului	21G

Descriere

CCMT 120408 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfărâmbător de aşchii: VS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Sfărâmbător de aşchii	VS
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	carbură

Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120408
Categorie	HB7140-2
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire