

**Garant****CC.T 09T304, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Clasa articolului	21G

**Descriere**

CC.T 09T304 HB7140-2 Categorie: HB7140-2

Sfârâmător de așchii: VM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HB7140-2
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm

Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	carbură
Sfărâmător de așchii	VM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire