

**Garant****DC.T 11T302, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260356 HB7140-2
GTIN	4067263315629
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T302 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de așchii: VS  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Toleranță	M
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	acoperit
Sfârâmător de așchii	VS
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT11T302

Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Categorie	HB7140-2
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Materialul sculei	carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire