

**Garant****DC.T 11T304, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DC.T 11T304 HB7140-2 Categorie: HB7140-2  
Sfârâmător de așchii: VS  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 230 m/min

**Descriere tehnică**

Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 230 m/min
Categorie	HB7140-2
Sfărâmător de așchii	VS
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT11T304
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire