

Garant**DC.T 070202, Categorie: HB7140-2****Date comandă**

Numărul de comandă	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070202 HB7140-2 Categorie: HB7140-2
Sfârâmtor de așchii: VS
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 230 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Toleranță	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT070202

Rază la colț	0,2 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 m/min
Sfărâmatore de așchii	VS
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	HB7140-2
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire